

**Garant****Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 20 mm, ab Vierkant: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290330 14
GTIN	4062406352240
Artikelklasse	29K

**Beschreibung****Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Schraube	290399 2
Schaft-Ø	20 mm
geeignet für Vierkant	14 - 16 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	50 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>	13 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

