

Garant**Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Vierkant: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290334 14
GTIN	4062406352288
Artikelklasse	29K

Beschreibung**Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
Schraube	290399 2
Mittenversatz L_3	7 mm
Schneidenträger-Ø D_1	13 mm
Nutzlänge L_1	50 mm
Schaft-Ø	25 mm
geeignet für Vierkant	14 - 16 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

