

**Klein-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434036 12,5
GTIN	7640125680904
Artikelklasse	46A

**Beschreibung****Ausführung:**

Kleinste digitale Messuhr (Gehäuse-Ø 45 mm) mit patentiertem, induktivem Messsystem. Batterielebensdauer > 3500 h. Umfangreiche Funktion: ABS und relativ Modus, PRESET. Mit zusätzlicher Schwalbenschwanzführung an der Hinterseite versehen.

**Funktion:**

ABS und relativ Modus, PRESET. IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel mit USB und 9-poligem Opto RS232, seriellem Anschluss und kombinierter, externer Stromversorgung Nr. 498951.

**Technische Beschreibung**

Messkraft	0,5 – 0,9 N
Gehäuse-Ø	45 mm

Messbereich	12,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	C1
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Dicke des Gehäuses	22 mm
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5

## Zubehör

Anschlusskabel Duplex Typ R2	498951 R2
------------------------------	-----------