

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Außen-Schnelltaster mit Uhr, Messbereich: 0-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Artikelklasse	46Q

**Beschreibung****Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Verwendung:**

Zum schnellen Messen von Außennuten, Wandstärken, Blechen, Rohrwandungen, Folien usw.

**Technische Beschreibung**

IP-Schutzart	IP 65
Messuhr-Ø	65 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
HM-Tastkugel-Ø	1,5 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	80 mm
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 20 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog

Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

### Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S