

Kroepelin
Längenmesstechnik**Außen-Schnelltaster mit Uhr, Messbereich: 0-10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Artikelklasse	46Q

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zum schnellen Messen von Außennuten, Wandstärken, Blechen, Rohrwandungen, Folien usw.

Technische Beschreibung

maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	35 mm
IP-Schutzart	IP 65
Ablesung	0,005 mm
Messbereich	0 - 10 mm
Fehlergrenze	0,015 mm
Messuhr-Ø	65 mm
HM-Tastkugel-Ø	1,5 mm
Norm	Werksnorm

Messtechnik	analog
Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S