

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitaler Außen-Schnelltaster mit Messkontakt Kugel, Messbereich: 0-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Artikelklasse	46Q

**Beschreibung****Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

**Sonderzubehör:**

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2, Datenkabel Nr. 497440 und Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

**Technische Beschreibung**

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	80 mm
Messkontaktlänge unten Hf	24 mm
Messkontaktlänge oben Hb	24 mm

Fehlergrenze	0,03 mm
Messkraft	1,1 - 1,6 N
Messbereich	0 - 20 mm
HM-Tastkugel-Ø	1,5 mm
Wiederholpräzision	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Zifferschrittwert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,02 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,05 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S

## Zubehör

Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
-----------------------	-----------

Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2