

Garant
**Fräs-Wendeschneidplatte XOMU146715ZZER, für Hochvorschubfräser,
HB4030, Typ: ST1400**

Bestelldaten

Bestellnummer	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch **doppelseitige** 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). **Leistungsfähige** Schneidstoffe für besonders hohe **Wirtschaftlichkeit**.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 3 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 1,3 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Vorschub f_z pro Zahn	1,3 mm
Eckenradius	1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XOMU146715ZZER
Sorte	HB4030
Schneidstoff	HM

empfohlene Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,3 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	3 mm
Programmierradius bei $a_{p\max}$	3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	TiCn-Al ₂ O ₃
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		