

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster mit 3-Punkt-Antastung, Messbereich: 25-45mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438985 25-45
GTIN	2050002040991
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

3-Punkt-Antastung zur schnellen und sicheren Messwertfindung.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Technische Beschreibung

maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	85 mm
Messkraft	1,1 - 1,6 N
Messkontaktform	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Wiederholpräzision	0,01 mm

Messbereich	25 - 45 mm
minimale Nutbreite	1,6 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Fehlergrenze	0,02 mm
maximale Nuttiefe	7 mm
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Zifferschnittwert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschnittwert umschaltbar	0,05 mm
Zifferschnittwert umschaltbar	0,005 mm
Zifferschnittwert umschaltbar	0,02 mm
Zifferschnittwert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschnittwert umschaltbar	0,01 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S
DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S

Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
-------------------------	-------------

Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2
Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3