

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster mit 3-Punkt-Antastung, Messbereich: 7-14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438985 7-14
GTIN	2050002041011
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

3-Punkt-Antastung zur schnellen und sicheren Messwertfindung.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Technische Beschreibung

maximale Nuttiefe	2,2 mm
minimale Nutbreite	0,8 mm
Wiederholpräzision	0,004 mm
Messkraft	1 - 1,4 N
Fehlergrenze	0,01 mm

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Messbereich	7 - 14 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	34 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Messkontaktform	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Zifferschrittwert umschaltbar	0,02 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,002 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,01 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,05 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,001 mm
Zifferschrittwert umschaltbar	0,005 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Innen-Schnelltaster

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023460 S
KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S	023450 S

Zubehör

Anschlusskabel Typ D2	497440 D2
-----------------------	-----------

Schnittstellenadapter Typ A2	498954 A2
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
Anschlusskabel Typ D1	497440 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ USB2	497440 USB2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965