

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitaler Innen-Schnelltaster mit 3-Punkt-Antastung, Messbereich: 15-30mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 438985 15-30 |
| GTIN | 2050002040984 |
| Artikelklasse | 46Q |

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

3-Punkt-Antastung zur schnellen und sicheren Messwertfindung.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|-------------|
| Fehlergrenze | 0,02 mm |
| maximale Nuttiefe | 5 mm |
| Messkontaktform | 2 |
| Messkraft | 1,1 - 1,6 N |
| minimale Nutbreite | 1,5 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Messbereich | 15 - 30 mm |
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 |
| Wiederholpräzision | 0,01 mm |
| maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 77 mm |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 |
| IP-Schutzart | IP 67 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Zifferschrittwert umschaltbar | 0,005 mm |
| Zifferschrittwert umschaltbar | 0,05 mm |
| Zifferschrittwert umschaltbar | 0,001 mm |
| Zifferschrittwert umschaltbar | 0,002 mm |
| Zifferschrittwert umschaltbar | 0,02 mm |
| Zifferschrittwert umschaltbar | 0,01 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts |
| Messtechnik | digital |
| Kalibrierung | C7 |
| Produktart | Innen-Schnelltaster |

Dienstleistungen

| | |
|--|----------|
| DAkkS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S | 023460 S |
| Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster Typ S | 023450 S |

Zubehör

| | |
|------------------------------|-----------|
| Schnittstellenadapter Typ A2 | 498954 A2 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|---|-------------|
| Anschlusskabel Typ D1 | 497440 D1 |
| Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498965 |
| Anschlusskabel Typ D2 | 497440 D2 |
| Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498975 |
| Anschlusskabel Typ USB2 | 497440 USB2 |
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3 | 081561 LR3 |