



## Druckluft-Drehschrauber, Typ: S2370



### Bestelldaten

Bestellnummer	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

- **Mit Rutschkupplung.**
- **Drehmoment einstellbar.**
- **Umsteuerbar für Rechts-/Linkslauf.**

Besonders geeignet für Serienschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674205 ff).

#### Ersatzteil:

**Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):** Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

### Technische Beschreibung

maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M5
Herstellerbezeichnung	S2370
Arbeitsgeräusch	83 dB(A)
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	6,3 mm
Gewicht	0,9 kg
maximale Drehzahl	1300 min <sup>-1</sup>

Bauform	Stab
Drehmomentbereich	2 – 6 Nm
maximaler Luftbedarf	240 l/min
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Bit-Aufnahme	F 6,3
Produktart	Schrauber