



Kleine Kabelschere mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	730355 160
GTIN	4003773085966
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit **Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Kopf poliert mit sichelförmigen Schneiden. Schneidet ohne zu quetschen.

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Weniger Kraftaufwand: durchtrennt Adern oder Litzen durch abgestufte Klingen nacheinander.

Schneidet massive Kupfer- und Aluminium-Kabel bis $5 \times 4 \text{ mm}^2$.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung	50 mm ²
ganze Länge	160 mm
Schneidleistung bis Ø	15 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Produktart	Schere

