

**Nass- und Trockensauger AERO, Herstellerbezeichnung: 21-21INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Artikelklasse	07C

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuste und leistungsstarke **Nass- / Trockensauger** mit flexiblem Schlauchanschlussystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. **Abscheidegrad > 99,9%**.

Kompakter Allesauger mit Push & Clean **Filterabreinigungssystem**.

- **Mit Steckdose und Einschaltautomatik zum Anschluss eines Elektrogerätes (maximal 2000 W).**
- **Edelstahlbehälter mit Handgriff und Schlauchhalterung.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Saugschlauch, Schlauchhalterung, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET).

**Hinweis:**

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).

**Technische Beschreibung**

Behältervolumen	20 l
Herstellerbezeichnung	AERO 21-21 PC INOX

Einschaltautomatik	ja
Filterabreinigung	Push & Clean System
Breite	400 mm
Länge	390 mm
Gewicht	8,5 kg
Anzahl Turbinen	1
Höhe	525 mm
Saugschlauch-Länge	2,5 m
Arbeitsgeräusch	64 dB(A)
Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	1250 W
Abscheidegrad	99,9 %
Luftvolumenstrom	60 l/s
Vakuum	210 mbar
Schlauch-Ø	32 mm
Besonderheit	Kompakt, Edelstahlbehälter
Filtersystem	PET Filterelement
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

## Zubehör

Bodendüse, 400 mm breit Herstellerbezeichnung 3666	078555 3666
Edelstahl-Verlängerungsrohr Herstellerbezeichnung 8074	078556 8074