

3M**Elektro-Isolierband, Breite×Länge (mm×m): 19X20**

Bestelldaten

Bestellnummer	083656 19X20
GTIN	50054007061323
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Das **3M Scotch® Super 88** und **Scotch® Super 33+** ist ein besonders elastisches und UV-beständiges Premium-Klebeband mit sehr guten elektrischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, vielen Säuren und Lösungsmitteln.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Stärke: 0,18 mm

Technische Beschreibung

Breite	19 mm
Trägermaterial	PVC-Folie
Herstellerbezeichnung	Scotch® Super 33+
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig

Farbe	schwarz
Stärke	0,18 mm
Mindesthaltbarkeit	60 Monat
Liner vorhanden	nein
Klebebandart	einseitig
temperaturbeständig bis	-18 - 90 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	75 %
Länge	20 m
Lagertemperatur	10 - 27 °C
Produktart	Klebeband