

**Garant****Schleifkappe (SiC), Korn 80, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 1626A****Bestelldaten**

Bestellnummer	553327 1626A
GTIN	4062406271961
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

**Siliciumcarbid (SiC)** ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen.

**Verwendung:**

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

**Hinweis:**

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

**Technische Beschreibung**

Schleifkappenlänge	26 mm
Schleifkappen-Ø	16 mm
empfohlene Drehzahl	12000 min <sup>-1</sup>
Form	A
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Körnung	80
Produktnamensattribut	Korn 80
Produktart	Schleifkappe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Schleifkappenträger Kopf-Ø, Kopflänge, Form 1626A	553100 1626A
---	--------------