



## Kraftform Kompakt Turbo VDE-Sortiment, Anzahl Teile: 16



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 667255 16     |
| GTIN          | 4013288214638 |
| Artikelklasse | 63H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bis zu **vierfache Schraubgeschwindigkeit** durch ein im Griff integriertes, wahlweise per Knopfdruck **zu- oder abschaltbares Planetengetriebe**. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment (bis zu 14 Nm). Kraftform-Handgriff mit 154 mm langen **Wechselklingen vollisoliert bis 1000V** nach **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**.

Lieferung in stabiler Textil-Falttasche mit Klettverschluss.

#### Vorteil:

- **Kraftvolle Endverschraubung und einfache Feinjustierung.**
- **Vervierfacht rein mechanisch (ohne Akku) die Schraubgeschwindigkeit.**
- **Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl.**

#### Inhalt:

Schlitz-Klingen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Klingen für Phillips: PH1 und PH2

Pozidriv-Klingen: PZ1 und PZ2

Pozidriv Schlitz (Kombiprofil): PZ/S1 und PZ/S2 (Kombiprofil)

Klingen für Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform-Handgriff für Wechselklingen Nr. 667411: Gr. 1

Kraftform-Handgriff Turbo: 1 Stück

### Technische Beschreibung

|                        |   |
|------------------------|---|
| Anzahl Schraubendreher | 16  |
| Abtriebsprofil         | Kombiprofil-Schraubendreher<br>Pozidriv/Schlitz |
| Abtriebsprofil         | Pozidriv-Schraubendreher                        |
| Abtriebsprofil         | Schraubendreher für Phillips                    |
| Abtriebsprofil         | Schlitz-Schraubendreher                         |
| Abtriebsprofil         | Schraubendreher für<br>TORX®-Schrauben          |
| Herstellerbezeichnung  | Kraftform Kompakt Turbo i 1                     |
| Norm                   | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201                 |
| Produktart             | Schraubendreher                                 |

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heftvollisoliert Kreuzschlitzgröße 2     | 668700 2   |
| Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 2,5 mm | 663100 2,5 |
| Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm | 663100 3,5 |
| Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 4 mm   | 663100 4   |
| Werkzeug-Klemmhalter zur Wandbefestigung Typ S  | 667077 S   |
| Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm | 663100 5,5 |
| Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heftvollisoliert Kreuzschlitzgröße 1     | 668700 1   |
| Kraftformheft VDE einzeln Typ 1   | 667411 1   |