


**Garant****Fächerschleifer Vlies (ZA), fein, Kopf-Ø×Kopfbreite: 80X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554908 80X50
GTIN	4062406272388
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-Ø 6 mm. Besonders widerstandsfähiges und feinstrukturiertes Vlies mit Zirkonkorund (ZA). **Ideal für**

**Edelstahlbearbeitung.****Verwendung:**

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	80 mm
empfohlene Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
maximale Drehzahl	7000 min <sup>-1</sup>
Kopfbreite	50 mm
Schleifmittelkurzzeichen	ZA

Körnungsvergleich	280
Feinheitsgrad	fein
Produktnamensattribut	fein
Produktart	Fächerschleifer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		