

Garant GRIDLINE

**Fahreinrichtung für Ready-to-go Werkbänke, Typ: 1800****Bestelldaten**

Bestellnummer	927271 1800
GTIN	4062406272425
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Fußgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Ø 100 mm, mit Vollgummilaufbelag, spurlos grau. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). 2K-Haptoprene®-Griff an Hebe-Senk-Vorrichtung.

**Passend für:**

Nr. 927241 Gr. 1800/3, Nr. 927261 Gr. 1800/3.

**Lackierung:**

Anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet, nicht konfigurierbar.**

**Hinweis:**

Fahreinheit nicht zum Nachrüsten geeignet. Werkbänke mit Fahreinheit benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

**Technische Beschreibung**

maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Serie	Ready-to-go
Höhe	200 mm
Breite	1800 mm
Tiefe	700 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm

Produktart

Fahrenheit