

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Linksanschlag, Höhe / Anzahl Schubladen: 800**Bestelldaten**

Bestellnummer	927312 800
GTIN	4062406272487
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Türhöhe mm: 700

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	0
Türhöhe	700 mm

Nutzbreite	350 mm
Anzahl Tür	1
Tür Nutzhöhe	700 mm
Nutzhöhe	700 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	650 mm
Breite	400 mm
Türanschlag	links
Gewicht	26,8 kg
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1