

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Linksanschlag, Höhe / Anzahl Schubladen: 900**Bestelldaten**

Bestellnummer	927312 900
GTIN	4062406272494
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Türhöhe mm: 800

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Tür Nutzhöhe	800 mm
Breite	400 mm

Anzahl Schubladen	0
Nutzbreite	350 mm
Türanschlag	links
Gewicht	32,6 kg
Türhöhe	800 mm
Nutzhöhe	800 mm
Höhe	900 mm
Anzahl Tür	1
Tiefe	650 mm
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1