

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Linksanschlag, Höhe / Anzahl Schubladen: 700**Bestelldaten**

Bestellnummer	927312 700
GTIN	4062406272470
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Türhöhe mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Tür Nutzhöhe	625 mm
Breite	400 mm

Türhöhe	625 mm
Nutzhöhe	625 mm
Anzahl Tür	1
Höhe	700 mm
Nutzbreite	350 mm
Anzahl Schubladen	0
Türanschlag	links
Gewicht	23,7 kg
Tiefe	650 mm
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1