



LED-Taschenlampe, Typ: P4R



Bestelldaten

Bestellnummer	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.

Kompakte Taschenlampen im Stift- beziehungsweise Schlüsselanhänger-Format.

· **Wahlweise in Batterie oder Akku Ausführung.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladestation und USB-Ladekabel.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	P4R
Akkuspannung	1,2 V
Akkuart	Nickel-Metallhydrid
Lichtstrom	120 lm
Gewicht	60 g
Akkukapazität	0,9 Ah
Gesamtlänge	146 mm

Leuchtdauer Stufe 2	18 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Leuchtmittel	LED-Modul
Leuchtdauer	4 h
Anzahl enthaltener Akkus	2
Kopf-Ø	15 mm
Lichtstrom Stufe 2	10 lm
IP-Schutzart	IP 54
ATEX-Zone	keine
Smart Light Technology (SLT)	nein
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

NiMH-Akkuzellen-Set, wiederaufladbar vorgeladen Internationale Baugröße LR3	081575 LR3
NiMH-Akkuzellen-Set, wiederaufladbar Internationale Baugröße LR3	081570 LR3