



## Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-Ø×Kopfbreite: 25X10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	555035 25X10
GTIN	4027497608911
Artikelklasse	56L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Gesteckte Lamellen mit stirnseitiger Verklebung.

#### Verwendung:

Entgraten von Bohrungen, Querbohrungen und Rohr-Innenflächen. Die Schleiflamellen passen sich dem Durchmesser des Werkstückes an. Radialer Einsatz.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø	6 mm
maximale Drehzahl	18000 min <sup>-1</sup>
Gesamtlänge	100 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	Korn 150
Produktart	Fächerschleifer

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
trocken	geeignet