



Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-Ø×Kopfbreite: 20X10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	555035 20X10
GTIN	4027497608874
Artikelklasse	56L

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Gesteckte Lamellen mit stirnseitiger Verklebung.

Verwendung:

Entgraten von Bohrungen, Querbohrungen und Rohr-Innenflächen. Die Schleiflamellen passen sich dem Durchmesser des Werkstückes an. Radialer Einsatz.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	6 mm
maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
Gesamtlänge	100 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	Korn 150
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
trocken	geeignet