



## Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	434004 25
GTIN	4062406272500
Artikelklasse	42C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Digitale Messuhr in kompakter Bauform mit kontrastreicher, digitaler Anzeige.

- **Zählrichtungsumkehr.**
- **Sehr schlankes Gehäuse.**

#### Ausführung Werbetext:

Digitale Messuhr in kompakter Bauform mit kontrastreicher, digitaler Anzeige.

#### Lieferumfang:

Inklusive Ösendeckel und 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

### Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Einspannschaft-Ø h7	8 mm
Messkraft	0,8 – 1,7 N
Messbereich	0 - 25 mm

Gehäuse-Ø	58 mm
Kalibrierung	C1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Dicke des Gehäuses	26 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,035 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

## Zubehör

Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17

Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80