



LED-Taschenlampe Work mit Akku, Typ: P18R-WORK



Bestelldaten

Bestellnummer	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.

Ledlenser Work Serie, nahezu unverwüsthche Leuchten für den rauen Einsatz im gewerblichen Bereich.

- **Gummiabdeckungen am Lampenkopf und an der Endkappe schützen gegen Stöße und vor Beschädigung.**
- **Zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Kratzern.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel und Handschlaufe.

Technische Beschreibung

Leuchtdauer Stufe 2	4,5 h
Lichtstrom	2600 lm
Akkukapazität	3 Ah
IP-Schutzart	IP 54

Leuchtmittel	LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus	1
ATEX-Zone	keine
Lichtstrom Stufe 2	1000 lm
Leuchtdauer	2,5 h
Kopf-Ø	99 mm
Gewicht	669 g
Akkuart	Lithium-Ion
Herstellerbezeichnung	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamtlänge	183 mm
Akkuspannung	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	ja
Lichtstrom Stufe 3	30 lm
Leuchtdauer Stufe 3	70 h
Produktart	Taschenlampe