



## LED-Taschenlampe Work mit Akku, Typ: P7R-WORK



### Bestelldaten

Bestellnummer	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.

Ledlenser Work Serie, nahezu unverwüstliche Leuchten für den rauen Einsatz im gewerblichen Bereich.

- **Gummiabdeckungen am Lampenkopf und an der Endkappe schützen gegen Stöße und vor Beschädigung.**
- **Zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Kratzern.**

#### Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel, Handschlaufe und Ladestation.

### Technische Beschreibung

Lichtstrom	900 lm
Gesamtlänge	170 mm
Lichtstrom Stufe 2	390 lm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuspannung	3,7 V

ATEX-Zone	keine
Leuchtdauer Stufe 2	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Akkuart	Lithium-Ion
Smart Light Technology (SLT)	ja
Leuchtdauer	2 h
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtmittel	LED-Modul
Herstellerbezeichnung	P7R-WORK
Akkukapazität	4,8 Ah
Gewicht	219 g
IP-Schutzart	IP 68
Kopf-Ø	45 mm
Leuchtdauer Stufe 3	60 h
Lichtstrom Stufe 3	15 lm
Produktart	Taschenlampe