

**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll TiN-beschichtet, Sechskant: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	643233 10
GTIN	4000896046874
Artikelklasse	630

Beschreibung**Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Hülse aus Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher verchromt. Klinge aus Sonderstahl mit TiN-Beschichtung.

Technische Beschreibung

Sechskant	10 mm
Länge	60 mm
Ø antriebseitig	23 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 7422
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher

Ausführung	TiN-beschichtet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit Kugelkopf	nein
mit Haltering	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz