



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll TiN-beschichtet, Sechskant: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	643233 12
GTIN	4000896046881
Artikelklasse	630

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

#### Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Werkstoff:

Hülse aus Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher verchromt. Klinge aus Sonderstahl mit TiN-Beschichtung.

### Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	24,6 mm
Sechskant	12 mm
Länge	60 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 7422
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher

Ausführung	TiN-beschichtet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit Kugelkopf	nein
mit Haltering	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz