



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang TiN-beschichtet, Sechskant: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	643333 14
GTIN	4000896232307
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

TiN-beschichtete Klingen für hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Hülse aus Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher verchromt. Klinge aus Sonderstahl mit TiN-Beschichtung.

Technische Beschreibung

Sechskant	14 mm
Ø antriebseitig	24,6 mm
Länge	140 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 7422
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Ausführung	TiN-beschichtet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	TiN
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz