



Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll, Typ: 1/4



Bestelldaten

Bestellnummer	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Zähnezahl: 20

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
ganze Länge	115 mm
Zähnezahl	20
Arbeitswinkel	18 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
mit Gelenkkopf	nein
mit Schwenkkopf	nein

mit Auswerfer	nein
mit Hammerfunktion	nein
mit QuickRelease	nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar	nein
Drehgriff	nein
Aufnahmebohrung am Heftende	nein
Produktart	Ratsche