

Garant GRIDLINE

**Montagewagen für Schubladen, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:
885/0****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 931427 885/0 |
| GTIN | 4062406352745 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:**

Zur Bestückung mit Schubladen 46×24G.

Montagewagen in 50×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 931454 oder Nr. 931456 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|--------|
| maximale Tragfähigkeit | 600 kg |
| ComfortClose | nein |
| Anzahl Schubladen | 0 |

| | |
|--|---|
| Gewicht | 81 kg |
| Laufbelag spurlos | ja |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe | 885 mm |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Schubladengehäuse Höhe | 700 mm |
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 |
| Nutzhöhe | 600 mm |
| Anzahl Tür mit Abrollrand | 0 ja |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 600 mm |
| Breite | 1250 mm |
| Ausführung | fahrbar |
| Ausführung | zur Selbstbestückung |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Nutzhöhe für Schubladen | 600 mm |
| Gehäuse oben offen | nein |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | 46x24G |
| Produktart | Montagewagen |

Zubehör

Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand
Abmessung in G 50X28

951972 50X28