

Garant GRIDLINE

## Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 685/3



### Bestelldaten

Bestellnummer	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

##### Komplett mit Schubladen 20×20G.

Montagewagen in 24×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 100, 100, 200

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

### Technische Beschreibung

Gewicht	68 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Anzahl Schubladen	3
Breite	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzhöhe	400 mm
Anzahl Tür	0
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Höhe	685 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
mit Abrollrand	ja
Rad-Ø	125 mm
ComfortClose	nein
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Anzahl Auszugboden	0
Nutzhöhe für Schubladen	400 mm

Gehäuse oben offen	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Montagewagen

## Zubehör

Schiebegriff Typ 1	958490 1
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutbreite in G 20	951020 20
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930534 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930534 200
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 685/0	930517 685/0
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 24X24	951972 24X24