

Garant GRIDLINE

## Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 685/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### HINWEIS: Farbauswahl möglich

#### Ausführung:

#### Komplett mit Schubladen 20×20G.

Montagewagen in 24×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 100, 100, 150

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand  
 Schubladen Nutzfläche in G: 20×20  
 Höhe: 685 mm  
 Breite: 600 mm  
 Tiefe: 600 mm  
 Nutzhöhe: 400 mm  
 Schubladengehäuse Höhe: 500 mm  
 Schubladengehäuse Nutzhöhe: 400 mm

## Technische Beschreibung

Rad-Ø	125 mm
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Anzahl Tür	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe	600 mm
Höhe	685 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzhöhe	400 mm
Gewicht	76 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Breite	600 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Schubladen	4
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Nutztiefe	500 mm
ComfortClose	nein

Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse mit Abrollrand	2 ja
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	400 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Montagewagen

## Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen- Nutzbreite in G 20	951020 20
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930534 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930534 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930534 50
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 685/0	930517 685/0

Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand  
Abmessung in G 24X24

---

951972 24X24