

Garant GRIDLINE

**Montagewagen für Schubladen, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:
885/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Zur Bestückung mit Schubladen 20×20G.

Montagewagen in 24×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 930534 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Höhe	700 mm

maximale Tragfähigkeit	600 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
mit Abrollrand	ja
Breite	600 mm
Anzahl Tür	0
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
Tiefe	600 mm
Anzahl Schubladen	0
Höhe	885 mm
Laufbelag spurlos	ja
Nutzhöhe	600 mm
Rad-Ø	125 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	48 kg
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 24X24	951972 24X24