

Garant GRIDLINE

**Montagewagen für Schubladen, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:
885/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Zur Bestückung mit Schubladen 36×24G.

Montagewagen in 40×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 931354 oder Nr. 931356 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Technische Beschreibung

Höhe	885 mm
Tiefe	700 mm
ComfortClose	nein

Anzahl Schubladen	0
Schubladengehäuse Höhe mit Abrollrand	700 mm ja
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm
Gewicht	76 kg
Anzahl Tür	0
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1000 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Nutzhöhe	600 mm
Laufbelag spurlos	ja
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand
Abmessung in G 40X28

951972 40X28