

Garant GRIDLINE

**Montagewagen für Schubladen, 20×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:
685/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Zur Bestückung mit Schubladen 20×20G.

Montagewagen in 24×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 930534 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Technische Beschreibung

Rad-Ø	125 mm
Anzahl Tür	0

Anzahl Schubladen	0
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm
ComfortClose	nein
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Breite	600 mm
Höhe	685 mm
Gewicht	44 kg
Laufbelag spurlos	ja
Tiefe	600 mm
mit Abrollrand	ja
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Nutzhöhe	400 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Gehäuse oben offen	nein
Anzahl Auszugboden	0
Nutzhöhe für Schubladen	400 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schiebegriff Typ 1	958490 1
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 24X24	951972 24X24