

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/5



Bestelldaten

Bestellnummer	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 26×20G.

Montagewagen in 30×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Anzahl Schubladen	5
Nutzhöhe	600 mm
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Anzahl Tür	0
Gewicht	106 kg
Schubladen Nutztiefe	500 mm
mit Abrollrand	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Breite	750 mm
Höhe	885 mm
ComfortClose	nein
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Gehäuse oben offen	nein
Anzahl Auszugboden	0

Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x20G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930634 150
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930634 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930634 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930634 200
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 885/0	930617 885/0
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X24	951972 30X24
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10