

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/4



Bestelldaten

Bestellnummer	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 26×20G.

Montagewagen in 30×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 125, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Anzahl Tür	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Tiefe	600 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladen Nutzbreite in G	26
ComfortClose	nein
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
mit Abrollrand	ja
Laufbelag spurlos	ja
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Anzahl Schubladen	4
Nutzhöhe	600 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Höhe	885 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite	750 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Gewicht	95 kg
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Anzahl Auszugboden	0
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Gehäuse oben offen	nein

Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x20G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930634 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930634 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930634 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930634 300
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 885/0	930617 885/0
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X24	951972 30X24
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10