

Garant GRIDLINE

## Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 985/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	931145 985/4
GTIN	4062406352646
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Komplett mit Schubladen 26×24G.

Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

### Technische Beschreibung

maximale Tragfähigkeit	600 kg
mit Abrollrand	ja

Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Gewicht	115 kg
ComfortClose	nein
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe	700 mm
Breite	750 mm
Anzahl Tür	0
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhe	985 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Nutzhöhe	700 mm
Anzahl Schubladen	4
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Rad-Ø	125 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Anzahl Auszugboden	0
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Gehäuse oben offen	nein
Materialstärke	1,2 mm

Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen

## Zubehör

Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 985/0	931147 985/0
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931166 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931166 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931166 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931166 75
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X28	951972 30X28