

Garant GRIDLINE

**Montagewagen für Schubladen, 26×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:  
885/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Zur Bestückung mit Schubladen 26×20G.

Montagewagen in 30×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 930634 oder Nr. 930636 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

**Technische Beschreibung**

Höhe	885 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg

Breite	750 mm
Anzahl Tür	0
Laufbelag spurlos	ja
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	0
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tiefe	600 mm
Gewicht	56 kg
mit Abrollrand	ja
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Nutzhöhe	600 mm
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x20G
Produktart	Montagewagen

## Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm

930634 75

Schlossblende für GridLine Typ HU21

914227 HU21

Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand  
Abmessung in G 30X24

951972 30X24