

Garant GRIDLINE

## Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/5



### Bestelldaten

Bestellnummer	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### HINWEIS: Farbauswahl möglich

#### Ausführung:

#### Komplett mit Schubladen 36×20G.

Montagewagen in 40×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Höhe: 885 mm  
 Breite: 1000 mm  
 Tiefe: 600 mm  
 Nutzhöhe: 600 mm  
 Schubladengehäuse Höhe: 700 mm  
 Schubladen Nutzbreite: 900 mm

## Technische Beschreibung

Gewicht	131 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Schubladen	5
Schubladen Nutzbreite in G	36
ComfortClose	nein
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Nutzbreite	900 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Höhe	885 mm
Tiefe	600 mm
Breite	1000 mm
mit Abrollrand	ja
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Rad-Ø	125 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre

Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x20G
Produktart	Fahrbarer Werkzeugschrank

## Zubehör

Schraubendreher für Torx® und 6-kant Anzahl der Werkzeuge 15	953181 15
Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 8	954214 8
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 11	953438 11
6-kant-Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff Anzahl der Werkzeuge 7	952921 7
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 19	952428 19
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
Schraubendreher für Torx® mit Quergriff Anzahl der Werkzeuge 9	953185 9
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz innen Anzahl der Werkzeuge 8	954217 8
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 30	953747 30
Zangen-Sortiment vollisoliert Anzahl der Werkzeuge 5	954539 5
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 19	952435 19
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954890 8
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953435 10
Messwerkzeug-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952073 6

Doppelringschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 11	952447 11
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930744 150
easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950400 75/1
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930744 100
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954207 5
3fach 6-kant-Schraubendreher-Satz Anzahl der Werkzeuge 8	952931 8
Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 8	954210 8
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 11	953444 11
Ergänzungs-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 23	953754 23
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz außen Anzahl der Werkzeuge 8	954220 8
Doppelringschlüssel-Satz gekröpft Anzahl der Werkzeuge 8	952443 8
Steckschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 9	952654 9
Schraubendreher für Torx® und 6-kant Anzahl der Werkzeuge 14	953190 14
Zangenschlüssel-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954204 5
Hammer-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 3	954665 3
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 36X20	951885 36X20
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll Anzahl der Werkzeuge 46	953744 46

Schraubendreher mit Schlagkappe Anzahl der Werkzeuge 8	953447 8
Ratschen-Ringschlüssel-Satz JOKER Anzahl der Werkzeuge 11	952440 11
Werkstattfeilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	952218 10
Ratschen-Ringschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 10	952425 10
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 30	953751 30
6-kant-Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff Anzahl der Werkzeuge 7	952926 7
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953741 37
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 9	953441 9
Steckschlüssel-Satz vollisoliert Anzahl der Werkzeuge 7	954532 7
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X20	951910 36X20
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen- Fronthöhe / Typ 100/1	950420 100/1
Messwerkzeug-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 7	952078 7
Werkstatt-Zubehör-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 26	954785 26
Doppelmaulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 10	952432 10
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930744 75
Doppelmaulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 10	952422 10
Pfeifenkopfschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 14	952651 14
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Hammer-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 3	954690 3
Werkstattfeilen-Satz Anzahl der Werkzeuge 5	952215 5
Scheren-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954883 5
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 13	953431 13

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930744 200
Zangen-Sortiment vollisoliert Anzahl der Werkzeuge 5	954537 5
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 32	953821 32
Drehmomentschlüssel-Sortiment 120 Nm 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 23	953966 23
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954201 5
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Drehmomentschlüssel-Sortiment 60 Nm 3/8 Zoll Anzahl der Werkzeuge 22	953961 22
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X20	951830 36X20
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 885/0	930727 885/0