

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 985/7



Bestelldaten

Bestellnummer	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 26×24G.

Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24

Schubladen Nutzbreite in G	26
Anzahl Tür	0
Tiefe	700 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Breite	750 mm
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Nutzhöhe	700 mm
mit Abrollrand	ja
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	7
Laufbelag spurlos	ja
Höhe	985 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Gewicht	144 kg
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm

Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 985/0	931147 985/0
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931166 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931166 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931166 75
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X28	951972 30X28