

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 685/4



Bestelldaten

Bestellnummer	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 26×24G.

Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Höhe: 685 mm

Breite: 750 mm
 Tiefe: 700 mm
 Nutzhöhe: 400 mm
 Schubladengehäuse Höhe: 500 mm
 Schubladengehäuse Nutzhöhe: 400 mm

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Höhe	685 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Rad-Ø	125 mm
Anzahl Schubladen	4
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Gewicht	102 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	750 mm
mit Abrollrand	ja
Nutzhöhe	400 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutztiefe in G	24
ComfortClose	nein
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm

Anzahl Tür	0
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Nutzhöhe für Schubladen	400 mm
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszug Sperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931166 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931166 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931166 50
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 685/0	931147 685/0
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X28	951972 30X28