

Garant GRIDLINE

**Montagewagen für Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:
685/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Zur Bestückung mit Schubladen 26×24G.

Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 931166 oder Nr. 931168 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Technische Beschreibung

Rad-Ø	125 mm
Tiefe	700 mm
Laufbelag spurlos	ja

ComfortClose	nein
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm
Nutzhöhe	400 mm
mit Abrollrand	ja
Gewicht	55 kg
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Anzahl Schubladen	0
Höhe	685 mm
Anzahl Tür	0
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	400 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand
Abmessung in G 30X28

951972 30X28