

Garant GRIDLINE

**Montagewagen für Schubladen, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:
885/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Zur Bestückung mit Schubladen 36×20G.

Montagewagen in 40×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 930744 oder Nr. 930746 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Technische Beschreibung

Laufbelag spurlos	ja
Nutzhöhe	600 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm

Gewicht	65 kg
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Höhe	885 mm
ComfortClose	nein
Tiefe	600 mm
mit Abrollrand	ja
Rad-Ø	125 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Tür	0
Breite	1000 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Schubladen	0
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x20G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21

914227 HU21

Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand
Abmessung in G 40X24

951972 40X24