

Garant GRIDLINE

**Montagewagen für Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:
985/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Zur Bestückung mit Schubladen 26×24G.

Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 931166 oder Nr. 931168 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Anzahl Tür	0

ComfortClose	nein
Laufbelag spurlos	ja
Breite	750 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	700 mm
Rad-Ø	125 mm
Gewicht	65 kg
maximale Tragfähigkeit	600 kg
mit Abrollrand	ja
Höhe	985 mm
Anzahl Schubladen	0
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand
Abmessung in G 30X28

951972 30X28