

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/5



Bestelldaten

Bestellnummer	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 36×24G.

Montagewagen in 40×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewagen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
---------------------------------------	---

mit Abrollrand	ja
ComfortClose	nein
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Breite	1000 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Gewicht	153 kg
Tiefe	700 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladen Nutzbreite in G	36
Rad-Ø	125 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Nutzhöhe	600 mm
Anzahl Tür	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Schubladen	5
Höhe	885 mm
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Laufbelag spurlos	ja
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein

Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931354 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931354 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931354 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931354 75
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 885/0	931327 885/0
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 40X28	951972 40X28