

Garant GRIDLINE

## Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/7



### Bestelldaten

Bestellnummer	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Komplett mit Schubladen 36×24G.

Montagewagen in 40×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewagen.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

### Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	7
-------------------	---

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladen Nutztiefe in G	24
ComfortClose	nein
Anzahl Tür	0
Höhe	885 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzhöhe	600 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
mit Abrollrand	ja
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Rad-Ø	125 mm
Breite	1000 mm
Gewicht	176 kg
Tiefe	700 mm
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Laufbelag spurlos	ja
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Anzahl Auszugboden	0
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Gehäuse oben offen	nein

Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36x24G
Produktart	Montagewagen

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931354 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931354 100
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 885/0	931327 885/0
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 40X28	951972 40X28