

Garant GRIDLINE

## Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/6



### Bestelldaten

Bestellnummer	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

##### Komplett mit Schubladen 46×24G.

Montagewagen in 50×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

### Technische Beschreibung

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutztiefe	600 mm

Schubladen Nutztiefe in G	24
Rad-Ø	125 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutzbreite	1150 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Laufbelag spurlos	ja
Anzahl Tür	0
ComfortClose	nein
Höhe	885 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
mit Abrollrand	ja
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzbreite in G	46
Schubladen Nutzfläche in G	46×24
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	1250 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	700 mm
Gewicht	182 kg
Nutzhöhe	600 mm
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm

Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	46x24G
Produktart	Montagewagen

## Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931454 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931454 75
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 885/0	931427 885/0
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 50X28	951972 50X28